

## 保証規定


- 次のような場合には、保証期間内でも、対象より除かせていただきます。  
※使用上の誤り、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災地変等による故障または損傷。※ご使用上の外観の変化。※本保証書に販売店及びお買上げ年月日の記載がない場合や字句を書き換えられた場合。※本保証書のご提示がない場合。※一般家庭以外（業務用としての使用等）に使用された場合の故障及び損傷。
- お買い上げ後6ヶ月間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には、本保証書とレシートをご持参、ご提示の上、お買い上げ店にご依頼いただくか、弊社アフターサービス係までお問い合わせください。商品の交換等をさせていただきます。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

## 保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。		
対象部品：本体 保証条件：交換等 保証期間：お買い上げ日より6ヶ月以内		
お買い上げ年月日	年	月 日
販売店 電話	(印)	
お客様 ご住所 お名前 電話		
品名：デジプチ温湿度計	MADE IN CHINA	
備考		

- 最も・最高温度を記録するときに最も高い温度を記録する。
- 分離式センサの中の部品が交換されることがあります。
- 直線式センサが故障する可能性があります。(漏水センサの排水孔が詰まっていることがあります)。

注記事項



※本製品は回路板に電線を直接接続して、付属の面面アダプターを組み替えて固定してお使いください。

※ご使用前に電池ボルトを充電してお使いください。充電時間は約50分程度です。

●各部名称

## 取扱説明書

様々な場所で大活躍!  
デジプチの用途はいーっぱい!

熱中症・  
カビ対策

インフルエンザ・  
風邪対策

お肌のうるおい  
環境チェック

赤ちゃんの  
健康管理

タッチして  
る間は  
ライトON

そのままでも  
スタンドでもOK!

クルマ用にも便利

製品仕様

表示温度範囲 0°C~50°C(最小単位0.1°C)  
温度 精度 ±1°C(0~40°C)±2°C(40~50°C)  
表示湿度範囲 20~95%(最小単位1%)  
湿度 精度 ±5%RH(40~80%)±10%RH(その他)  
サイズ(本体) W52×H33×D15mm  
重量(本体) 20g(電池含まず)  
電池 CR2032×1個(テスト電池付)  
電池寿命 連続使用10ヵ月

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。  
※当製品開封の際はケガ等に十分ご注意ください。

輸入販売元

協和工業株式会社

☎ 06-6471-3539

大阪市西淀川区佃1丁目24番11号  
受付時間 10:00~12:00 13:00~17:00  
(土、日、祝日、夏期及び年末年始休日を除く)

Designed by Kyowa in Japan.

取扱説明書保証書在中



品質表示

台紙 パック:PET  
本体:ABS樹脂  
MADE IN CHINA



使用電池:CR2032×1(アルカリ電池付)

PET BABY SHIP HOME CAR OFFICE

SHOWER DOOR



DIGIPIUTTE

Y

リバウンド

テクノロジー

アーバン

DIGITAL THERMOMETER AND HYGROMETER

Kyowa

3M シール

11

35

7

175



取扱説明書

●各部名称

※ご使用前に電池ボックスを開けて絶縁シートを抜いてください。  
※本体を固定する場合は、付属の両面テープを底部に貼って固定してください。



注意事項

- 温度が0°Cよりも低い(湿度が20%よりも低い)、もしくは温度が50°Cよりも高い(湿度が95%よりも高い)と「LLL (LL)」「HHH (HH)」と表示されます。
  - お手入れは腐食性のある洗浄剤や研磨剤(紙やすり)を使わないでください。防水ではないため、水などで洗濯しないで乾いた布で軽く拭いてください。
  - 重いものを載せたり、極端に高温・低温の場所に置いたりしないでください。
  - 強い衝撃を与えないでください。
  - 直射日光に当たらないでください。
  - 直接水などをかけないでください。(濡れた布でのお手入れも避けてください)
  - 分解したり、中の部品を交換したりしないでください。
  - 最高・最低温湿度をリセットしたい場合は電池を一度抜いてください。

期間内に電、ガス、水道料金を支拂う。

3M シール

11

35

7


175



取扱説明書

## ●各部名称

※ご使用前に電池ボックスを開けて絶縁シートを抜いてください。  
※本体を固定する場合は、付属の両面テープを底部に貼って固定してください。



注意事項

- 温度が0°Cより低い（湿度が20%より低い）、もしくは温度が50°Cより高い（湿度が95%より高い）、「LLL」（LL）」「HHH（HH）」と表示されます。
  - お手入れは腐食性のある洗浄剤や研磨剤（紙やすり）を使わないでください。防水ではないため、水などを洗濯すに乾いた布で軽く拭いてください。
  - 重いものを載せたり、極端に高温・低温の場所に置いたりしないでください。
  - 強い衝撃を与えないでください。
  - 直射日光に当たないでください。
  - 直接水などをかけないでください。（濡れた布でのお手入れも避けてください）
  - 分解したり、中の部品を交換したりしないでください。
  - 最高・最低温湿度をリセットしたい場合は電池を一度抜いてください。

本产品属易燃品，贮存于阴凉干燥处，远离火种和热源。严禁烟火。		对承运部门：本体、保温套件：交货等，保质期同；包装上、下件日数以6个月以内为限。	
印		零售点	零售点 本公司名称 电话号码 地址
年 月 日		销售日期	
本产品属易燃品，贮存于阴凉干燥处，远离火种和热源。严禁烟火。			

關內之電、對象太以強力也