



品番: GZCS20
Gゼロ サドルクッション
大阪府大阪市西淀川区佃1-24-11
06-6471-3539
協和工業株式会社
SINCE 1956
MADE IN CHINA
カバー: ポリエチレン
クッション: TPE
品質表示
紙: 紙
台紙: 紙


お問合せ先
面ファスナーで取付
け簡単



クッション裏面のす
べり止め加工ですれ
落ちにくい



雨傘の基準以上の
はっ水・耐水機能



Gゼロジェルがお尻
への衝撃を和らげる



長時間座ってもお尻
が痛くなりにくい



●なるべく日陰に駐車してください。(長時間直射日光下に放置しないてください)●防水加工を施しておりますが、濡れた状態のまま放置すると素材が劣化する恐れがございます。濡れた場合は水分をふき取って陰干ししてください。●生地は性質上、長時間直射日光や雨にさらされると、表面が劣化し、防水性が落ちます。そのまま続けると使用されると、雨がサドルに侵入し、座ったときに表面に水が染み出す恐れがあります。●表面がべっぴん、ひび割れが見られたら、すぐに新しい製品に取り替えてください。●本製品は競技用ではありません。競技など、激しい動きが予想される場合は使用しないでください。●品質向上のため、予告なく仕様変更の可能性がございます。

使用上のご注意



ご購入前に自転車のサドルサイズに適合していることを確認してください。

主な適合車種・サイズ

- 1 クッションの先端部分を、サドルに通して設置します。
- 2 先端からシワを伸ばしながらカバーを引っ張ります。
- 3 サドル全体を覆い、両サイドを引っ張りながら、サドルの裏側で固定します。
- 4 突起を挿め込みに面ファスナーで留めてください。

取付方法

Gゼロ サドルクッション

G-ZERO SADDLECUSHION

- 衝撃吸収**
Gゼロジェルがお尻への衝撃を和らげる
- 体圧分散**
長時間座ってもお尻が痛くなりにくい
- 防水加工**
雨傘の基準以上のはっ水・耐水機能
- 簡単装着**
面ファスナーで取付け簡単
- すべり止め**
クッション裏面のすべり止め加工ですれ落ちにくい



低反発でもない
高反発でもない

まるで無重力
Gゼロクッションシリーズから
自転車サドル用クッションが
デビュー!